


Podnožje razdjelnika VABV-S6-1Q-N12

Broj dijela: 556988

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	43 mm
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Napomena o prisilnoj dinamizaciji	Učestalost uklapanja barem 1/mjesec
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	570 g
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	Lijevani aluminij