


# Aksijalni komplet EAMM-A-L27-55A

Broj dijela: 557975

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost              |
|--------------------------|-------------------------|
| Nazivna duljina          | 23.1 mm                 |
| Položaj montaže          | po želji                |
| Maks. broj okretaja      | 10000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L          |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C          |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %                |
| Klasa zaštite            | IP40                    |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C          |
| Maseni moment inercije   | 0.445 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 2 Nm                    |
| Težina proizvoda         | 220 g                   |
| Pogon koda sučelja       | L27                     |
| Kod sučelja Motor In     | 55 A                    |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS         |