

Spojnica
EAMD-19-15-10-8X10
Broj dijela: 557998

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	10 mm
Montažni promjer 2	8 mm
Izvedbena veličina	19
Nazivna duljina	15 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.445 kgmm ²
Prenosivi moment	2 Nm
Težina proizvoda	13 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS