

Spojnica
EAMD-67-82-24-32X32-U
Broj dijela: 558009

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	24 mm
Montažni promjer 2	32 mm
Izvedbena veličina	67
Nazivna duljina	82 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	831 kgmm ²
Prenosivi moment	143 Nm
Težina proizvoda	1559 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS