


Prirubnica motora
EAMF-A-48A-60G/H
Broj dijela: 558019

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	158 g
Kod sučelja Motor In	60G 60H
Kučište spojke koda sučelja	48 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS