

Prsten za centriranje EAML-38-4-38

Broj dijela: 558030

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	38 mm
Montažni promjer 2	38 mm
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Pogon koda sučelja	K38
Kučićšte spojke koda sučelja	38 A 38D
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS