

Dnevnik vratila EAMB-18-9-8X16-10X12

Broj dijela: 558035

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	8 mm
Montažni promjer 2	10 mm
Izvedbena veličina	70
Nazivna duljina	16 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.838 kgmm ²
Prenosivi moment	12 Nm
Težina proizvoda	29 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS