

Dnevnik vratila
EAMB-34-6-25X26-23X27
Broj dijela: 558037

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	25 mm
Montažni promjer 2	23 mm
Izvedbena veličina	120
Nazivna duljina	26 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	18.2 kgmm ²
Prenosivi moment	100 Nm
Težina proizvoda	201 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS