

Plastično crijevo PUN-H-3X0,5-RT

Broj dijela: 558284

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	3 mm
radijus savijanja relevantan za protok	12 mm
Unutra-Ø	2.1 mm
Min. radijus savijanja	6 mm
Informacije o aplikaciji	Na bazi TPE-U etera
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 HB
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0042 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 3 mm
boja	Crvena
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)