

# T-priključak, utisni NPQM-T-G18-Q4-P10

Broj dijela: 558736

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Standard                                                            |
| Nazivna veličina                        | 3 mm                                                                |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten                                                      |
| Konstrukcija                            | T oblik                                                             |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                  |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                                   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                  |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem                                                 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                 |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...70 °C                                                      |
| Nazivni moment zatezanja                | 6 Nm                                                                |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %                                                              |
| Težina proizvoda                        | 20.2 g                                                              |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW13                                             |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/8                                                  |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 4 mm                                           |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                     |
| Materijal za kućište                    | Mesing, niklani                                                     |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                                                 |