

Utišni L-konektor NPQM-L-Q12-E-P10

Broj dijela: 558780

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	11 mm
Konstrukcija	L oblik
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Težina proizvoda	48.5 g
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 12 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR