

**Spojnica**  
**EAMC-20-30-5-6**  
Broj dijela: 558902

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Montažni promjer 1       | 5 mm                   |
| Montažni promjer 2       | 6 mm                   |
| Izvedbena veličina       | 20                     |
| Nazivna duljina          | 30 mm                  |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 9000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline      | -25 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 1.06 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 2.2 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 20 g                   |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |