

Aksijalni komplet EAMM-A-D60-60G


Broj artikla: 560283

★ Osnovni proizvodni program
Proizvod u napuštanju

Prikladno za električne pogone

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	830 g
Kod sučelja, pogon	D60A D60B D60C
Cod sučelja, Motor in	60G
Materijal - napomena	RoHS sukladno