

Analogni modul CPX-4AE-P-B2

Broj dijela: 560361

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Težina proizvoda	115 g
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan PC
Pneumatski priključak	QS-4
LED indikatori	1 grupna dijagnostika
dijagnoza	Kršenje granične vrijednosti Pogreška parametrizacije Ograničenje senzora po kanalu
Parametrizacija	Dijagnostičko kašnjenje po kanalu Histereza po modulu Mjerna jedinica Izjednačavanje izmjerene vrijednosti po kanalu Provjera granične vrijednosti po kanalu s dijagnostikom Ograničenje dijagnostičkog senzora po kanalu Mjerenje relativnog / diferencijalnog tlaka
Vrijeme unutarnjeg ciklusa	5 ms
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 50 mA
Broj ulaza	4
Mjerna veličina	4x relativni tlak / 2x diferencijalni tlak

Svojstvo	Vrijednost
Prikaziva jedinica(e)	kPa mbar psi
Format podataka	15 bita + predznak Binarni prikaz u mbar, kPa, psi
Krajnja vrijednost raspona mjerenja tlaka	1 bar
Početna vrijednost raspona mjerenja tlaka	-1 bar