

Spojni kabel VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10

Broj dijela: 560412

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	2150 g
Električni priključak	Kabel s utikačem
Duljina kabela	10 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Min. radijus savijanja kabela	63 mm
Promjer kabela	12.5 mm
Struktura kabela	25 x 0,34 mm ²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PU)