


Spojni kabel
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5
Broj dijela: 560426

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	837 g
Električni priključak	Kabel s utikačem
Duljina kabela	5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Min. radijus savijanja kabela	115 mm
Promjer kabela	9.6 mm
Struktura kabela	36 x 0,25 mm ²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	PVC