

**Napa**  
**VMPAL-KM-SD25-IP67-0**  
Broj dijela: 560428

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                | Vrijednost                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Težina proizvoda                        | 100 g                                      |
| Električni priključak                   | može se konfekcionirati                    |
| Dopušteni promjer kabela                | 5 mm...13 mm                               |
| Priključni presjek                      | 0.2 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup> |
| Klasa zaštite                           | IP67<br>prema IEC 60529                    |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...80 °C                              |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU RoHS direktivi                    |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima                    |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                        |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom         |