

Napa
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Broj dijela: 560429

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	102 g
Električni priključak	može se konfekcionirati
Dopušteni promjer kabela	5 mm...13 mm
Priključni presjek	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom