


Prirubnica motora EAMF-A-38A-57A

Broj dijela: 560692

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	79 g
Kod sučelja Motor In	57 A
Kućište spojke koda sučelja	38 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS