

Podnožje razdjelnika VABV-S2-2S-G12-T1

Broj dijela: 560842

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	59 mm
Otočni tip	44
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	610 g
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	Lijevani aluminij