

Završna ploča VMPAL-EPL-KL33-IP40

Broj dijela: 560943

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	43 mm
duljina	107.3 mm
Maksimalni broj položaja ventila	32
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Maksimalni broj zavojnica ventila	32
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nazivni radni napon DC	24 V
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP40
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	190 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Višepolni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključna traka
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Stezaljka kaveza
Električni priključak 1, broj pinova / žica	33
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal završne ploče	Lijevani aluminij PA ojačan