

Završna ploča VMPAL-EPR

Broj dijela: 560945

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	24.8 mm
duljina	107.3 mm
Integrirana funkcija	Poklopac kodiranja za definiranje dovoda upravljačkog zraka (unutarnji ili vanjski)
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	180 g
Priključak za kontrolni zrak 12/14	M7
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal završne ploče	Lijevani aluminij PA ojačan