


Modul za napajanje VMPAL-SP-QS12

Broj dijela: 560952

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	23.2 mm
duljina	107.3 mm
Integrirana funkcija	s električnim povezivanjem
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 12 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal modula za napajanje	Kovana aluminijska legura PA ojačan