



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Širina                           | 20.5 mm                                |
| duljina                          | 107.3 mm                               |
| Integrirana funkcija             | odvodni odvodni zrak                   |
| Struktura terminala ventila      | Mješovite veličine ventila             |
| Radni tlak                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Raspon regulacije tlaka          | 0.5 bar...5 bar                        |
| Ulazni tlak 1                    | 0.5 bar...10 bar                       |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom.         |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                    |
| Temperatura okoline              | -5 °C...50 °C                          |
| Težina proizvoda                 | 30 g                                   |
| Pneumatski priključak 3/5 sažeto | za uložak 20 mm                        |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                        |
| Materijalna ploča                | PA                                     |