

Tanjur
VMPAL-EG-QS10
Broj dijela: 560957

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	20.5 mm
duljina	107.3 mm
Integrirana funkcija	odvodni odvodni zrak
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...5 bar
Ulazni tlak 1	0.5 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	30 g
Pneumatski priključak 3/5 sažeto	za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	PA