

Plastično crijevo PUN-V0-6X2-GE-C

Broj dijela: 561718

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	6 mm
radijus savijanja relevantan za protok	24 mm
Unutra-Ø	2 mm
Min. radijus savijanja	7 mm
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Napomena o radnom tlaku	Za primjene s prskanjem zavora: maks. 1 MPa pri 20 °C, maks. 0,9 MPa pri 40 °C, maks. 0,7 MPa pri 60 °C Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Napomena o temperaturi okoline	rad bez tlaka do 90 °C
Težina proizvoda po dužini	0.032 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 6 mm za utični utikač unutarnji Ø 2 mm
boja	žuta
Napomena o boji	Odstupanje od standardne boje zbog zaštite od plamena
Tvrdoća po Shoreu	D 54 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)