

Kontrolni blok CPX-CM-HPP

Broj dijela: 562214

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	140 g
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Premošćivanje nestanka struje	10 ms
Ukupan broj osovina	4
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Upravljačko sučelje	CAN-Bus
Sučelje sabirnice polja	1x utičnica M9, 5-polna
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnostika usmjerena na kanale i module Moduli podnapona/kratkog spoja Dijagnostička memorija
Podrška za konfiguraciju	MMI ručna upravljačka jedinica
Parametarizacija	Forsiranje kanala Parametri sustava
Brzina prijenosa	1 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
protokol	FHPP
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 80 mA
Maksimalni izlazni volumen adrese	32 bajt
Maksimalni ulazni volumen adrese	32 bajt
LED zaslon specifičan za proizvod	Greška PL: opskrba opterećenjem
Materijal za kućište	PA ojačan PC