



T-konektor, utisni NEDU-M12D4-M12T4-IS

Broj dijela: 562248

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Učestalost priključivanja	100
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Težina proizvoda	25.5 g
Električni priključak	4-polni / 4-polni / 4-polni A-kodirano / A-kodirano / A-kodirano Utičnica / utičnica / utikač M12x1 / M12x1 / M12x1
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
Materijal za kućište	TPE-U (PU) ojačan Lijevani cink
Materijal spojne matice	PA ojačan
Materijalne brtve	FPM
Materijal utikačkih kontakata	Slitina bakra pozlaćen