


**Spojni kabel**  
**VMPAL-KM-S-SD25-IP67-**  
Broj dijela: 562392

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                               | Vrijednost                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Električni priključak                                  | Kabel s utikačem                   |
| Kvaliteta upravljanja                                  | Standard                           |
| Min. radijus savijanja kabela                          | 84 mm                              |
| Promjer kabela                                         | 11.2 mm                            |
| Struktura kabela                                       | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| Klasa zaštite                                          | IP67<br>prema IEC 60529            |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...80 °C                      |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                  | prema EU RoHS direktivi            |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                | prema UK RoHS propisima            |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B1 / B2-L                |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                    |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                                |