


Aksijalni komplet EAMM-A-P10-38A-55A

Broj dijela: 562659

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina | 11 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 8000 1/min |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 5.87 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 12.5 Nm |
| Težina proizvoda | 130 g |
| Pogon koda sučelja | P10-38A |
| Kod sučelja Motor In | 55 A |
| Kučište spojke koda sučelja | 38 A |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |