

**Spojnica**  
**EAMC-16-20-3-5**  
Broj dijela: 562672

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Montažni promjer 1       | 3 mm                   |
| Montažni promjer 2       | 5 mm                   |
| Izvedbena veličina       | 16                     |
| Nazivna duljina          | 20 mm                  |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 10000 1/min            |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline      | -25 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 0.2 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 8 g                    |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |