

# Solenoidni svitak VACC-S13-18-A1-2U

Broj dijela: 562891

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vrsta aktiviranja                       | električni                                           |
| Položaj montaže                         | po želji                                             |
| Indikator položaja prekidača            | ne                                                   |
| Radnog ciklusa                          | 100%                                                 |
| Klasa izolacije                         | H                                                    |
| Parametri zavojnice                     | 110 V DC: 1,8 W.<br>110 V AC: 50/60 Hz, snaga 1,8 VA |
| Dopuštene fluktuacije napona            | -15 % / +10 %                                        |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu                   |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 4 - posebno jako opterećenje korozijom               |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                   |
| Klasa zaštite                           | IP65                                                 |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...60 °C                                       |
| Težina proizvoda                        | 210 g                                                |
| Električni priključak                   | Obrazac A<br>Utikač<br>prema EN 175301-803           |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                      |
| Materijal solenoida                     | PA<br>UP                                             |