

Solenoidni svitak VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

Broj dijela: 562900

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,5 W. 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,5 VA
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC T80°C, 95°C, 130°C Db
Temperatura okoline Ex	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	1700 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela NPT1 / 2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Kovana aluminijska legura Sivi lijev