


Ploča gasa
VABF-S7-F1B1P2-F
 Broj dijela: 563395

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Dovod zraka pilota	vanjski unutarnji
Radni tlak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za upravljački zrak 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR spojni dijagram
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Ematalizirani aluminij
Materijalne brtve	NBR