

Adapter
NPFV-AF-G14-G14-MF
Broj dijela: 563398

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	6 mm
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni adapter	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalne brtve	NBR