

Y-priključak, utisni QBY-1/8-3/8-U

Broj dijela: 564691

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	0.197 in
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Premaz
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	Y oblik
Veličina spremnika	5
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	5.16 lbf.ft
Težina proizvoda	1 oz
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut 11/16
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 3/8 "
Temperatura okoline Fahrenheit	32 °F...140 °F
Prsten za otpuštanje u boji	Siva
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing, niklani PBT
Materijal za brtvljenje navoja	PTFE
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik