

# T-priključak, utisni QBTL-1/4-5/16-U

Broj dijela: 564717

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Izvedbena veličina                      | Standard   |
| Nazivna veličina                        | 0.236 in   |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Premaz   |
| Položaj montaže                         | po želji   |
| Konstrukcija                            | L-oblik, dodatni priključak utikača po dužini                  |
| Veličina spremnika                      | 10   |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]             |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III   |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...60 °C   |
| Maksimalni moment zatezanja             | 8.85 lbf.ft  |
| Težina proizvoda                        | 0.931 oz   |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut 9/16  |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj 1/4 NPT  |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 5/16 "                                    |
| Temperatura okoline Fahrenheit          | 32 °F...140 °F   |
| Prsten za otpuštanje u boji             | Siva   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS  |
| Materijal za kućište                    | Mesing, niklani<br>PBT   |
| Materijal za brtvljenje navoja          | PTFE   |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM  |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR  |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                                |