

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLA-10-32-UNF-QB-1/4-U

Broj dijela: 564842

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	QB-1/4
Pneumatski priključak 2	10-32 UNF-2A
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Vijak s prorezom
Vrsta montaže	može se uvrnuti s vanjskim navojem
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	10.1 cfm
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	7.77 cfm...10.3 cfm
Temperatura okoline	32 °F...140 °F
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-13.8 psi...116 psi
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	17.5 cfm
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	17.6 cfm...18.4 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	32 °F...140 °F
Maksimalni moment zatezanja	1.1 lbf.ft
Težina proizvoda	0.38 oz
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing poniklane
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal banjo vijaka	Mjed poniklane
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za narebranu glavu	Mjed poniklane
Materijal za regulacijski vijak	Mesing poniklane
Materijal za zakretni spoj	PBT ojačan