



Regulatorna ploča VMPA1-B8-R2-M5-10

Broj dijela: 564909

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	10.5 mm
Položaj montaže	po želji
Pneumatsko okomito povezivanje	Regulator tlaka za 2
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom
Raspon regulacije tlaka	2 bar...8.5 bar
Ulazni tlak 1	0.5 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja	0.25 Nm
Težina proizvoda	73.8 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika
Priključak za manometar	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal upravljačke ploče	PA
Materijalne brtve	NBR
Materijal kućišta regulatora	PA