


Utikač
NECU-S-M12G4-HX-Q7
Broj dijela: 564947

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	3
Težina proizvoda	33.3 g
Električni priključak	4-polni A-kodirano M12x1 Ravni utikač / konektor s pomakom izolacije
Područje pogonskog napona DC	0 V...48 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...48 V
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Dopušteni promjer kabela	4.7 mm...6 mm
Promjer jedne žice	0.1 mm
Promjer žice	1.6 mm...2 mm
Priključni presjek	0.34 mm ² ...0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA Lijevani cink poniklane
Materijal za zaključavanje vijkom	Lijevani cink, poniklan
Materijalne brtve	FPM PUR
Materijal utikačkih kontakata	pozlaćen
Dopuštena izolacijska čahura	PVC