

Aksijalni komplet EAMM-A-P10-38A-87A

Broj dijela: 564999

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	18 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	380 g
Pogon koda sučelja	P10-38A
Kod sučelja Motor In	87 A
Kučište spojke koda sučelja	38 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS