


Spojni kabel NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Broj dijela: 565291

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	4-40UNC
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	1432 g
Električni priključak	44-pin Utičnica Sub-D
Područje pogonskog napona DC	30 V
Opterećenje struje pri 40°C	0.86 A
Duljina kabela	10 m
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Min. radijus savijanja kabela	95 mm
Promjer kabela	9.6 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,5 mm
Struktura kabela	40 x 0,14 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67 u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	PBT
Materijal utikačkih kontakata	Bronca pozlaćen