

Utični spoj
CRQS-1/8-1/4-U
Broj dijela: 565319

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	0.157 in
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...150 °C
Maksimalni moment zatezanja	8.85 lbf.ft
Težina proizvoda	0.388 oz
Upotreblijive linije	PFAN
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut 1/2
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/8 NPTF
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 1/4 "
Temperatura okoline Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Prsten za oslobađanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za brtvljenje crijeva	FPM
Materijal segmenta obujmice crijeva	visokolegirani nehrđajući čelik