

# Utični konektor CRQS-5/16T-U

Broj dijela: 565342

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                     | Standard                                                            |
| Nazivna veličina                       | 0.256 in                                                            |
| Položaj montaže                        | po želji                                                            |
| Konstrukcija                           | ravnog oblika                                                       |
| Veličina spremnika                     | 1                                                                   |
| Konstruktivna struktura                | Push-pull princip                                                   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC       | 4 - posebno jako opterećenje korozijom                              |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364 zona III                                                  |
| Kvaliteta hrane                        | pogledajte proširene informacije o materijalu                       |
| Temperatura okoline                    | -20 °C...150 °C                                                     |
| Težina proizvoda                       | 0.695 oz                                                            |
| Upotrebjljive linije                   | PFAN                                                                |
| Pneumatski priključak 1                | za crijevo vanjski-Ø 5/16"                                          |
| Pneumatski priključak 2                | za crijevo vanjski Ø 5/16 "                                         |
| Temperatura okoline Fahrenheit         | -4 °F...302 °F                                                      |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                     |
| Materijal za kućište                   | visokolegirani nehrđajući čelik                                     |
| Prsten za oslobađanje materijala       | visokolegirani nehrđajući čelik                                     |
| Materijal za brtvljenje crijeva        | FPM                                                                 |
| Materijal segmenta obujmice crijeva    | visokolegirani nehrđajući čelik                                     |