

Priključni blok CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Broj dijela: 565703

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. Blok ulančavanja i tehnologiju povezivanja) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Vrsta montaže	na bloku međusobnog povezivanja CPX-M-GE..
Težina proizvoda	100 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP20
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom (u ugrađenom stanju)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK EX propisima
Zaštita od eksplozije	Zona 0 (IEC-EX) Zona 20 (IEC-EX) Zona 22[20] (UKEX) Zona 2[0] (UKEX)
ATEX kategorija plina	II (1) G
ATEX kategorija prašine	II (1) D
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	[Ex ia Ga] IIC
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	[Ex ia Da] IIIC
Temperatura okoline Ex	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tijelo za izdavanje certifikata	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Električni priključak	8-polni / 8-polni
Broj ulaza	8