

Utikač
NECU-L3G8-C2
Broj dijela: 565710

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	100
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	56 g
Električni priključak	8-polni Vijčani terminal Ravni utikač
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	12 A
Otpor prenapona	4 kV
Priključni presjek	0.2 mm²...2.5 mm²
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Slitina bakra pocinčano