


Ulazni modul CPX-P-8DE-N

Broj dijela: 565933

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. Blok ulančavanja i tehnologiju povezivanja) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Mjera rastera	50 mm
Vrsta montaže	na bloku međusobnog povezivanja CPX-M-GE..
Težina proizvoda	100 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	ovisno o priključnom bloku
Maksimalna duljina kabela	200 m
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan PC
LED indikatori	1 grupna dijagnostika 8 dijagnostika kanala 8 Status kanala
dijagnoza	Prekid žice po kanalu Kršenje granične vrijednosti Kratki spoj po kanalu Pogreška parametrizacije
Kontrole	DIL prekidač
Parametarizacija	Format podataka Vrijeme odbijanja ulaza po kanalu Funkcija ulaza po kanalu Zamjenska vrijednost u slučaju dijagnostike po kanalu Vrijeme produžetka signala po kanalu Vrijeme izlaza po kanalu Praćenje graničnih vrijednosti po kanalu Praćenje kratkih spojeva po kanalu Praćenje parametara Konfiguracija brojača po kanalu gornja granična vrijednost po kanalu donja granična vrijednost po kanalu Praćenje prekida žice po kanalu

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Mjerenje frekvencije Funkcija brojača
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 25 %
Mrežkanje	0,4 Vss
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 75 mA
Premošćivanje nestanka struje	20 ms
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon
Broj ulaza	8
Unosi karakterističnih krivulja	prema EN 60947-5-6
Razina prebacivanja	prema EN 60947-5-6
Unesite vrijeme odbijanja	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms može se parametrirati)
Električni izolacijski kanal - kanal	ne
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	da
Zaštita (kratki spoj)	po kanalu