


# Priključna letva VABM-L1-10AW-M7-12

Broj dijela: 566555

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                       | Vrijednost                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mjera rastera                                  | 10.5 mm                                 |
| Maksimalni broj položaja ventila               | 16                                      |
| Radni tlak                                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Odobrenje                                      | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC               | 2 - umjereno opterećenje korozijom      |
| LABS sukladnost                                | VDMA24364-B1 / B2-L                     |
| Maksimalni moment zatezanja za montažu na šinu | 1.5 Nm                                  |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila    | 0.45 Nm                                 |
| Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu   | 1.5 Nm                                  |
| Težina proizvoda                               | 240 g                                   |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14             | M5                                      |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84     | M5                                      |
| Pneumatski priključak 1                        | M7                                      |
| Pneumatski priključak 2                        | M5                                      |
| Pneumatski priključak 3                        | M7                                      |
| Pneumatski priključak 4                        | M5                                      |
| Pneumatski priključak 5                        | M7                                      |
| Napomena o materijalima                        | U skladu s RoHS                         |
| Materijal spojne šine                          | Kovana aluminijska legura               |