

Priključna letva VABM-L1-14W-G14-14

Broj dijela: 566652

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	16 mm
Maksimalni broj položaja ventila	16
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja za montažu na šinu	1.5 Nm
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.65 Nm
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	3 Nm
Težina proizvoda	1120 g
Priključak za kontrolni zrak 12/14	M5
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura