



# Utičnica s kabelom NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

Broj dijela: 566668

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Oznaka linije                                   | bez držača znaka         |
| Položaj montaže                                 | po želji                 |
| Težina proizvoda                                | 35 g                     |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija       | Stranica Field uređaja   |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn         | Pravokutni               |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                 |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel      | ravno                    |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja       | Dijagram povezivanja S   |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica     | 2                        |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 2                        |
| Električni priključak 1, vrsta montaže          | Snap brava               |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija       | Kontrolna strana         |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | kabel                    |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja       | otvoreni kraj            |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica     | 2                        |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 2                        |
| Područje pogonskog napona DC                    | 0 V...60 V               |
| Opterećenje struje pri 40°C                     | 3 A                      |
| Duljina kabela                                  | 2.5 m                    |
| Kvaliteta upravljanja                           | za statičke primjene     |
| Promjer kabela                                  | 3.4 mm                   |
| Struktura kabela                                | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Nazivni presjek vodiča                          | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| Krajevi žice                                    | ogoljen<br>tupo odrezan  |
| Klasa zaštite                                   | IP40                     |
| Napomena o stupnju zaštite                      | u sastavljenom stanju    |
| Temperatura okoline                             | -5 °C...60 °C            |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)           | prema EU RoHS direktivi  |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)         | prema UK RoHS propisima  |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364-B2-L           |

| Svojstvo                      | Vrijednost                 |
|-------------------------------|----------------------------|
| Napomena o materijalima       | U skladu s RoHS            |
| Materijal omotača kabela      | TPE-U (PUR)                |
| Boja omotača kabela           | Siva                       |
| Materijal za kućište          | POM                        |
| Boja kućišta                  | crno                       |
| Materijal utikačkih kontakata | Slitina bakra<br>pocinčano |
| Materijal izolacijske čahure  | PVC                        |